

Garant GRIDLINE

**Obudowa szuflad 24G, przejezdna, 20×20G, Wysokość obudowy / liczba szuflad: 500/5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa szuflad 24G o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Osłona z matą z gumy ryflowanej, zaokrąglonym brzegiem i uchwyty do pchania, pokrytymi 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®.

Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 700 mm

szerokość: 620 mm

głębokość: 740 mm

wysokość użytkowa: 425 mm

wysokość bloku szuflad: 500 mm

szerokość bloku szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

Nośność maksymalna	600 kg
szerokość bloku szuflad	600 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa	550 mm
szerokość	620 mm
nośność płyty wierzchniej	50 kg
masa	72 kg
wysokość użytkowa	425 mm
wysokość bloku szuflad	500 mm
głębokość	740 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość bloku szuflad	650 mm

głębokość użytkowa szuflad w G	20
ComfortClose	nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość	700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
z podwyższoną krawędzią	tak
Liczba szuflad	5
Grubość materiału	1 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm	927805 125
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 50 mm	927805 50
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26