

Garant GRIDLINE

**Obudowa szuflad 24G, przejezdna, 20×20G, Wysokość obudowy / liczba szuflad: 700/5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa szuflad 24G o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Osłona z matą z gumy ryflowanej, zaokrąglonym brzegiem i uchwytem do pchania, pokrytymi 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®.

Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 900 mm

szerokość: 620 mm

głębokość: 740 mm

wysokość użytkowa: 625 mm

wysokość bloku szuflad: 700 mm

szerokość bloku szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość	740 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
Liczba szuflad	5
wysokość	900 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Nośność maksymalna	600 kg
z podwyższoną krawędzią	tak
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
ComfortClose	nie

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość	620 mm
masa	80 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
nośność płyty wierzchniej	50 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość bloku szuflad	700 mm
szerokość użytkowa	550 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wysokość użytkowa	625 mm
Grubość materiału	1 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm	927805 125
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 250 mm	927805 250
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20

Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26