

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T121AF****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588500 T121AF
GTIN	3165140596862
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Speed for Metal** - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

w dostawie::

5-częściowy
zoptymalizowane dla materiału: stal
rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów: BIM
podziałka zębów: 1,2 mm
długość listków: 92 mm
liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	BIM
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
długość listków	92 mm
przydatność	_T121AF
liczba brzeszczotów	5
podziałka zębów	1,2 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
Nazwa	T121AF

