



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T121GF



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588500 T121GF
GTIN	3165140596831
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Speed for Metal** - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

w dostawie::

5-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: stal
 grubość blachy (blacha perforowana): 0,5-1,5 mm
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
 materiał brzeszczotów: BIM
 podziałka zębów: 0,8 mm
 długość listków: 92 mm
 liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
podziałka zębów	0,8 mm
przydatność	_T121GF
grubość blachy (blacha perforowana)	0,5-1,5 mm
liczba brzeszczotów	5
materiał brzeszczotów	BIM
długość listków	92 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa

T121GF