

**Brzeszczoty do pił taśmowych 20×2375, Liczba zębów na cal: 10/14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173557 10/14
GTIN	4062406124069
Klasa artykułu	11S

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych** o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

**Zastosowanie:**

**Uzębienie mieszane 0°** – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

**Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

**Uzębienie normalne 0°** – do przekrojów małych i średnich, o zazębieniu maks. 70 mm.

**Uzębienie normalne 10°** – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

**wskazówka:**

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 0°

szerokość: 20 mm

Grubość: 0,9 mm

długość: 2375 mm

## Opis techniczny

długość	2375 mm
kształt zębów i kąt natarcia	mieszane 0°
szerokość	20 mm
Grubość	0,9 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 8