

**Brzeszczoty do pił taśmowych 20×2375, Liczba zębów na cal: 8/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173557 8/12
GTIN	4062406124052
Klasa artykułu	11S

Opis**Wykonanie:**

GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do przekrojów małych i średnich, o zazębieniu maks. 70 mm.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

 : HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 0°

szerokość: 20 mm

Grubość: 0,9 mm

długość: 2375 mm

Opis techniczny

Grubość	0,9 mm
długość	2375 mm
szerokość	20 mm
kształt zębów i kąt natarcia	mieszane 0°
Materiał ostrza 	HSS Co 8