



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T1013AWP



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588525 T1013AWP
GTIN	3165140623629
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięcie **tworzyw sztucznych**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. szlif falisty do cięcia miękkich materiałów, np. **materiałów izolacyjnych**, kartonu, skóry, gumy.

w dostawie::

3-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: materiały izolacyjne
 grubość materiału (materiały izolacyjne): < 150 mm
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
 rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem
 materiał brzeszczotów: HCS
 długość listków: 250 mm
 liczba brzeszczotów: 3

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
liczba brzeszczotów	3
grubość materiału (materiały izolacyjne)	< 150 mm
długość listków	250 mm
materiał brzeszczotów	HCS
przydatność	_T1013AWP
zoptymalizowane dla materiału	materiały izolacyjne

Nazwa

T1013AWP