




## Zestaw brzeszczotów bagietowych, Nazwa: T102H



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	588525 T102H
GTIN	3165140691505
Klasa artykułu	54B

### Opis

#### Wykonanie:

Brzeszczoty bagietowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięcie **tworzyw sztucznych**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. do polichlorku winylu ( **PVC**), poliamidu ( **PA**) i polistyrenu ( **PS**), bez wytwarzania wiórów wstęgowych.

#### w dostawie::

5-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: Polichlorek winylu (PVC), poliamid (PA), polistyren (PS)

grubość blatu (tworzywo sztuczne): 3-30 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: HCS

podziałka zębów: 2,3 mm

długość listków: 100 mm

liczba brzeszczotów: 5

### Opis techniczny

materiał brzeszczotów	HCS
długość listków	100 mm
przydatność	_T102H
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
podziałka zębów	2,3 mm
grubość blatu (tworzywo sztuczne)	3-30 mm
liczba brzeszczotów	5
zoptymalizowane dla materiału	Polichlorek winylu (PVC), poliamid (PA), polistyren (PS)

Nazwa

T102H