

HOLEX**Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: W/L-16 cale lub mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122507 W/L-16 |
| GTIN | 4062406125660 |
| Klasa artykułu | 12F |

Opis**Wykonanie:**

Proste ostrza główne i specjalny profil rowkowy zapewniają bardzo dobre odprowadzanie opiłków. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości zastosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węgliką spiekane o bardzo cienkich ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537 K

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 17,25 mm

długość całkowita L: 66 mm

\varnothing chwytu D_s : 6 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,14 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Długość rowków wiórowych L_c | 24 mm |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 17,25 mm |

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| długość całkowita L | 66 mm |
| Ø nom w calach odpowiada | 4,5 mm |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,14 mm/obr, |
| norma | DIN 6537 K |
| Tolerancja Ø nominalnej | h7 |
| Seria | HOLEX Pro Steel |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 4xD |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach |
| Strategia skrawania | HPC |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |