

Garant**Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC: 3,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202004 3,8
GTIN	4062406125875
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką DLC sp² najnowszej generacji.

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.

W pełnym materiale do 2 × D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.

Rampy do 45°.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 42 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c: 8 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Zaokrąglenie naroży r_v: 0,1 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór: 0,04 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
-------------------------	------

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,9 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,05 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
Liczba zębów Z	3
chwyt	DIN 6535 HA z h6
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	8 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
długość całkowita L	57 mm
\varnothing ostrzy D_c	3,8 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
długość ostrzy L_c	8 mm
współczynnik korekcyjny f_z	3
odcinek swobodny	8 mm
Zaokrąglenie naroży r_v	0,1 mm
Seria	GARANT Master Alu
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	W
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówny
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie

Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------