


Garant**Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, Ø DC: 7,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202272 7,5
GTIN	4062406127633
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Powłoka DLC-sp² najnowszej generacji. **Zzaszlifowaniem mimośrodowymi wypolerowanymi** rowkami wiórowymi w celu **dobrego odprowadzania wiórów** powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.

Bezsfazowania naroża 45°.

Długości zbliżone do **DIN 6527**.

Wielk. 1 - 2 - tolerancja: Wielkość Ø nom. **D_c = e8**.

wielk. 2,5–20M – tolerancja: Wielkość Ø nom. **D_c = h6**.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Tolerancja Ø nominalnej: h6

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c: 21 mm

wysięg L₁ z szyjką: 25 mm

Ø szyjki D₁: 7,1 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
-----------------	---------------------------

Ø chwytu D_s	8 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h6
długość całkowita L	63 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	21 mm
długość ostrzy L_c	21 mm
Liczba zębów Z	3
chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,03 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7,5 mm
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
kształt chwytu	HA
współczynnik korekcyjny f_z	3
Ø ostrzy D_c	7,5 mm
Ø szyjki D_1	7,1 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	W
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	MTC

tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------