



Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 205



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081537 205
GTIN	4045197727251
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z 2 poziomami jasności oraz wysokim natężeniem oświetlenia. Z haczykami do zawieszania i składanym stojakiem, **złączem do ładowania micro USB**, obrotową podstawą magnetyczną i opaską na rękę.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1

strumień światła, stopień 2	250 lm
Strumień światła	350 lm
czas świecenia	3,5 - 5,5 h
stopień ochrony IP	IP 65
długość całkowita	205 mm
masa	266 g
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa