



Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 6118G



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588735 6118G
GTIN	082472210958
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

agresywny, **wygięty kształt brzeszczotu**, ze zoptymalizowanym położeniem środka ciężkości dla szybszego cięcia. Dłuższa trwałość dzięki **powłoce z TiN**.

w dostawie::

5 szt.

zoptymalizowane dla materiału: INOX

grubość blachy (blacha perforowana): 1,5-4 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 100 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem

materiał brzeszczotów: BiM

podziałka zębów: 1,4 mm

długość listków: 150 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

liczba brzeszczotów	5
długość listków	150 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
materiał brzeszczotów	BiM
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 100 mm
podziałka zębów	1,4 mm

grubość blachy (blacha perforowana)	1,5-4 mm
przydatność	_6118G
zoptymalizowane dla materiału	INOX
Nazwa	6118G
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej