

Garant**Oprawki do stempli, metryczne $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, \varnothing chwytu DS: 20mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	293029 20
GTIN	4062406128708
Klasa artykułu	29K

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

wskazówka:

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej \varnothing stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

Opis techniczny

dł. całkowita L1	46 mm
L	34 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
\varnothing chwytu D _s	20 mm

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego