

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M30X2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M30X2,5
GTIN	4062406130565
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 28 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 27,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	2,5 mm
Ø gwintu	30 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Chwyt kwadratowy □	18 mm
liczba rowków wiórowych	4

Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF
Ø otworu rdzenia	27,5 mm
głębokość gwintu	90 mm
norma	DIN 376
wielkość gwintu	M30 × 2,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik