



Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym, maksymalny moment obrotowy: 1,5 Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	655500 1,5
GTIN	4562135127084
Klasa artykułu	66F

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny, o smukłej budowie, z czytelnym wskaźnikiem zegarowym z podziałką. Korpus w całości ze stali chromowej, ze stabilnym, kwadratowym czopem do końcówek kluczy nasadowych.

Jednostka miary: N·m.

Funkcja:

Odczyt wartości momentu dokręcania na wskaźniku zegarowym, przy czym wartość końcowa może być zatrzymana do późniejszego odczytania za pomocą wskazówki biernej.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 3\%$

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: O3

długość całkowita L: 205 mm

zakres momentu obrotowego: 0,2 - 1,5 Nm

podziałka skali, 1 kreska =: 0,02 Nm

masa: 330 g

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

podziałka skali, 1 kreska =	0,02 Nm
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo i w lewo
Technika pomiarowa	mechaniczny
sygnalizacja rozłączenia	optyczne
metoda pomiarowa	moment obrotowy
możliwość protokołowania danych	nie
masa	330 g
zakres momentu obrotowego	0,2 - 1,5 Nm
Regulacja załączenia	Nieprzestawialny
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
długość całkowita L	205 mm
szerokość główki b	37 mm
wskaźnik	analogowy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [L ₃]	170 mm
Wysokość główki h	59 mm
przełączalny odczyt	Nm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
Kształt przyłącza	stała
Kalibracja	O3
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wskazówka holowana
maksymalny moment obrotowy	1,5 Nm
Feedback	Wskazujący
funkcja łamania	nie
funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie

wskazówka bierna	tak
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Usługi

Kalibracja kluczy dynamometrycznych dwustronnych maksymalny moment obrotowy 400/2 Nm	018821 400/2
Znakowanie opis laserowy Typ	018940