



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MAG-PRO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania. Nowa generacja wersji **MAG3**, nadzwyczaj duża moc światła, bardzo silne światło punktowe i główne, ze wskaźnikiem poziomu naładowania z przodu.

Wysoce wydajna technologia COB LED zapewniająca szczególnie jasne, **równomierne oświetlenie dużych powierzchni, 2 stopnie jasności.**

Płynne ściemnianie.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
pojemność akumulatora	2,6 Ah

Liczba dołączonych akumulatorów	1
Strumień światła	60 - 600 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Źródło światła	Moduł LED
stopień ochrony IP	IP 54
Szerokość całkowita	70 mm
czas świecenia	1,5 - 15 h
długość całkowita	270 mm
masa	312 g
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	MAG-PRO
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa