

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214955 UNI
GTIN	4045197730039
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

promień naroża: 0,8 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 083608 PDER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	190 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	po spełnieniu określonych warunków	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	po spełnieniu określonych warunków	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	70 m/min	M
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	po spełnieniu określonych warunków		
suchy	nadają się		