


**Garant****SOET 083604 PDER, HU7810, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,15 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,15 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOET 083604 PDER
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	700 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	650 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		