

Garant**SOMT 083604 PDER, CU7530, Type: ST500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214916 ST500
GTIN	4045197706614
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Snijmateriaal:

Cermet.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
Type	ST500
Hoekradius	0,4 mm
Plaatdikte E	3,6 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 083604 PDER
Soort	CU7530

Snijmateriaal	Cermet
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		