


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7730, Type: GGG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,15 mm
Type	GGG
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 083604 PDER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		