

**Garant****AN.U 120608, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215113 ALU
GTIN	4045197703132
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

zeer stabiele en dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten.

Dankzij de unieke wisselplaatgeometrie wordt de snijkant niet verzwakt door de boring.

**Gebruik:**

$a_{p\max} = 12$  mm.

$a_p = 10$  mm (aanbeveling).

**Let op:**

Niet geschikt voor het vollegroeffrezen!

**Opmerking:**

Kanten: Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$  mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,2 mm

Soort: HU9815

## Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding $f_z$ per tand	0,2 mm

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HU9815
Tolerantie	G
ISO-code wisselplaat	AN.U 120608
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen