

**Cyfrowy mikrometr kabłąkowy IP65, z wyjściem danych, pomiarowy:
175-200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421318 175-200
GTIN	4059192058500
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Dzięki komfortowym **wskazaniom tolerancji z dodatkowymi wartościami granicznymi, sygnalizującymi ostrzeżenie**, pracownik obsługi otrzymuje informację, w którym miejscu pola tolerancji znajdują się wymiary mierzonego przedmiotu.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

odczyt	0,00005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032

Karta danych

Kalibracja	B2
Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,001 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
zakres pomiarowy	175 - 200 mm
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 4 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421318-175-200>