

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

typ: ALU

promień naroża: 0,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,18 mm
typ	ALU
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFMT 050405 TN
Gatunek	HU7815
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1150 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	700 m/min	N
CuZn	nadaje się	690 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		