

**CNMM 160612, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160612 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Łamacz wiórów	SR
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
Zastosowanie główne	P

promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia