

**DNMG 150608, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	SG
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia