

Garant

**Podwozia do palet, szerokość×głębokość powierzchni ładunkowej:
1200X800/H mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Solidna konstrukcja z kątowników, z 4 narożnikami pozycjonującymi palety płaskie i pojemniki druciane gitterbox. 2 gumowe koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe z elastycznym ogumieniem pełnym, piasty z łożyskami rolkowymi. z praktycznym pałakiem do pchania. Ergonomiczny uchwyt z powłoką z Haptoprene® zapewnia wysoki komfort - również gdy dłonie są mokre lub zaolejone.

Zastosowanie:

Do mocowania palet płaskich i pojemników druczianych.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy.**

wysokość: 300 mm

szerokość: 1275 mm

głębokość: 875 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1210 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 810 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 245 mm

Opis techniczny

nośność	1200 kg
---------	---------

Ø koła	160 mm
materiał kółka	ogumienie pełne Elastik
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
masa	39 kg
wysokość	300 mm
wys. powierzchni ładunkowej	245 mm
szerokość	1275 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1210 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	810 mm
głębokość	875 mm
uchwytem.	tak
Rodzaj produktu	Podwozie do palet