

**Garant****Głowice do kopiowania krótkie, chwyt walcowy, Ø D: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212601 32
GTIN	4045197712677
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.

**Stal** – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

**wskazówka:**

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej  $D_w$ .

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø $d_1$	27 mm
długość całkowita $L_{ges}$	186 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	tak
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Frezowanie kopiowe

Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	219876
----------------	--------