

**Garant****Frezarskie płytki skrawające Ø 32 mm, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212690 ALU
GTIN	4045197712561
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub  $f_z$  in Titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

promień naroża: 16 mm

Gatunek: HU7810

**Opis techniczny**

promień naroża	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	2,13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,13 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Gatunek	HU7810
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,35 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm
Vorschub $f_z$ in Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania