


**Garant****Frezarskie płytki skrawające Ø 20 mm, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212670 HART
GTIN	4045197712486
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub  $f_z$  in Titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

promień naroża: 10 mm

Gatunek: HB7705

**Opis techniczny**

promień naroża	10 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,33 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,33 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HB7705

posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
posuw $f_z$ w stali < 60 HRC	0,2 mm
Vorschub $f_z$ in Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania