

**Garant****Frezarskie płytki skrawające Ø 8 mm, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212630 ST1400
GTIN	4045197712127
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.**

**Zastosowanie:**

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub  $f_z$  in Titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

promień naroża: 4 mm

Gatunek: HB7520

**Opis techniczny**

promień naroża	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Gatunek	HB7520
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,15 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Vorschub $f_z$ in Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania