

Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 16 mm, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212660 HART
GTIN	4045197712431
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

promień naroża: 8 mm

Gatunek: HB7705

Opis techniczny

promień naroża	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,06 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,06 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB7705

posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,28 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,2 mm
Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania