

**Opakowanie ekonomiczne, frez zgrubny HPC z VHM HOLEX Pro Steel, 5 sztuk****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1054 12
GTIN	4045197735829
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej**.

W pełnym materiale do $1 \times D$, **przy bardzo dużych prędkościach posuwu** i spokojnej pracy.

Jak nr 203054.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Zawartość:

5 sztuk.

Opis techniczny

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0/-0,03
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
długość całkowita L	83 mm
wysięg L_1 z szyjką	38 mm
długość ostrzy L_c	26 mm
$\varnothing$ szyjki D_1	11,5 mm

Karta danych

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,3 mm
$\varnothing$ ostrzy D_c	12 mm
$\varnothing$ chwytu D_s	12 mm
Liczba zębów Z	4
chwyt	DIN 6535 HB h6
Kąt linii śrubowej	38 stopni
Zawartość	5
Seria	Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
Norma	Norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,3 \times D$ przy obcinaniu
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal $< 500 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	260 m/min	P
Stal $< 750 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	240 m/min	P
Stal $< 900 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	180 m/min	P
Stal $< 1100 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	160 m/min	P

Karta danych

Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	250 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przylącze	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG1054-12>