

**CNMG 09T308, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia