

**WNMG 080404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251962 HB7020 |
| GTIN             | 4045197711083 |
| Klasa artykułu   | 21G           |

**Opis**

WNMG 080404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

**Opis techniczny**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| promień naroża                               | 0,4 mm                         |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,3 - 2 mm                     |
| Warunki skrawania                            | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Zastosowanie główne                          | P                              |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min}$             | 0,25 mm                        |
| Łamacz wiórów                                | SS                             |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 150 - 400 m/min                |
| Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$            | 2,75 mm                        |

|   |   |
|---|---|
| posuw f   | 0,1 - 0,4 mm/obr,                         |
| Gatunek   | HB7020                                    |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca                      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | HM  |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | WNMG 080404                               |
| liczba wymian/ostrzy                                | 6   |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                         |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka<br>skrawająca do toczenia |