

 GRIDLINE

Drabiny regałowe przesuwne, liczba stopni: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935800 7
GTIN	4062406134211
Klasa artykułu	91B

Opis

Wykonanie:

Drabiny przesuwne do montażu na regałach. Gdy drabina nie jest używana, można ją przymocować do systemu regałów, aby zaoszczędzić miejsce. Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. W komplecie uchwyt Easyfix. Z 2 samoblokującymi się rolkami hamującymi, Ø 80 mm. Płynny ruch mechanizmu jeźdnego w górnej części.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Każda drabina **wykonywana na zlecenie. Zawsze należy podać maksymalną wysokość zawieszenia w pionie.**

długość drabiny: 1,85 m

wysokość robocza około: 3 m

maksymalna wysokość zawieszenia: 2,11 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,6 m

wysięg: 0,85 m

wysokość wzdłużnic: 25 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość zawieszenia	2,11 m
ilość stopni	7
dolna szerokość zewnętrzna	0,6 m
masa	8,9 kg
długość drabiny	1,85 m
wysokość stopni	235 mm
wysięg	0,85 m
głębokość słupka	73 mm
wysokość wzdłużnic	25 mm
wysokość robocza około	3 m