


**DNMG 150608, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SS

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia