



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: M18CBLDD-4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

MILWAUKEE – Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

2-biegowa wiertarko-wkrętarka o dużej sile ciągu i 2 kierunkach obrotów. Akumulatory Red litowo-jonowe z monitoringiem pojedynczych ogniw i wskaźnikiem naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.

Metalowy uchwyt wiertarski szybko mocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona.

Oświetlenie diodowe miejsca pracy. Uchwyt z miękką nakładką zapewnia wysoki komfort pracy. Z niemal bezobsługowym silnikiem DC o wysokim momencie obrotowym.

Układ elektroniczny REDLINK™ – bezpieczne zarządzanie obciążeniem z **ochroną przed przeciążeniem** zapewniającą długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.

w dostawie::

W komplecie ładowarka, klips na pasek, HD-Box. W komplecie ładowarka, klips na pasek, HD-Box (walizka systemowa).

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. od nr 073815 oraz 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18 CBLDD-402C

konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 4 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1800 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
oznaczenie producenta	M18 CBLDD-402C
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
typowe zastosowanie	Strong
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
pojemność akumulatora	4 Ah
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	52 mm
masa	1,8 kg
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min ⁻¹
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
-------------------------------------------	----------------

Przystawki kątowe do wierceń Typ OSD2

073920 OSD2

Przystawki kątowe do wierceń Typ WB1

073920 WB1