

Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia