

**Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego, Ø otworu: 44 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	788041 44
GTIN	4058546228699
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Zęby z węgla spiekane zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

wskazówka:**Stosować tylko do wiertarek nieударowych!**

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

Materiał ostrza

 :: HM

Liczba ostrzy Z: 2

maks. głębokość cięcia: 60 mm

zastosowanie: Rury c.o. i sanitarne, lampy halogenowe

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
maks. głębokość cięcia	60 mm

zastosowanie	Rury c.o. i sanitarne, lampy halogenowe
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
Materiał ostrza 	HM