

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, MF: 30X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132875 30X1,5
GTIN	4062406081102
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX:**

wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach dupleksowych**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 150 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	5
Ø otworu rdzenia	28,5 mm
Rodzaj gwintu	MF

skok gwintu	1,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
długość całkowita L	150 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	22 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø gwintu	30 mm
liczba rowków wiórowych	5
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	90 mm
norma	DIN 374
Chwył kwadratowy □	18 mm
wielkość gwintu	30
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	niebieski
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik