

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, G: G3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133327 G3/8
GTIN	4062406081133
Klasa artykułu	11I

**Opis****Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX**

Gwintownik dużej mocy, zaprojektowany specjalnie do **bezpiecznego procesowo zastosowania do stali nierdzewnych i kwasoodpornych** oraz **materiałów duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

**Zalety:**

**Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie** bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.

**Zastosowanie:**

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	16,66 mm
----------	----------

Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
długość całkowita L	100 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	33,32 mm
Ø otworu rdzenia	15,25 mm
skok gwintu	1,337 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
liczba zwojów na cal	19
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik