

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, G: G3/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133327 G3/4
GTIN	4062406081164
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX**

Gwintownik dużej mocy, zaprojektowany specjalnie do **bezpiecznego procesowo zastosowania do stali nierdzewnych i kwasoodpornych** oraz **materiałów duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Zalety:

Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie
bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 : HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	20 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Liczba ostrzy Z	5
Ø gwintu	26,44 mm
długość całkowita L	140 mm
głębokość gwintu	52,88 mm
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
liczba rowków wiórowych	5
skok gwintu	1,814 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	14
wielkość gwintu	G3/4
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

