

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, G: G1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133327 G1/2
GTIN	4062406081140
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX**

Gwintownik dużej mocy, zaprojektowany specjalnie do **bezpiecznego procesowo zastosowania do stali nierdzewnych i kwasoodpornych** oraz **materiałów duplex**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Zalety:

Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 20,96 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwył kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	12 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø gwintu	20,96 mm
Ø otworu rdzenia	19 mm
skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	41,92 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	16 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	125 mm
liczba zwojów na cal	14
wielkość gwintu	G1/2
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

