

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM chł. wewn. / kształt C 6HX, TiAlN, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135734 M6
GTIN	4062406081195
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Wydajny gwintownik opracowany specjalnie z myślą o **niezawodności obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych** oraz **materiałów duplex**.

Spirala 45° rowków na wióry szczególnie ułatwia tworzenie wiórów podczas obróbki ciągliwych stali austenicznych CrNi.

- **materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksymalną optymalną odporność na zużycie,**
- **powłoka TiAlN-Multilayer najnowszej generacji,**
- **parametryzowana przestrzeń na wióry zapewnia optymalne tworzenie wiórów i sztywność skręcania.**

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1 mm
Liczba ostrzy Z	3

norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	80 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	6 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	15 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Rodzaj gwintu	M
Ø gwintu	6 mm
Ø otworu rdzenia	5 mm
wielkość gwintu	M6
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	45 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbke
pierścień barwny	niebieskie
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

