

**WNMG 060404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Klasa artykułu	21G

**Opis**

WNMG 060404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia