

**VBMT 160408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia