

**VBMT 110304, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VBMT 110304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia