

Garant**VN.G 160404, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia