

Garant**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150152 6,3
GTIN	4045197716903
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chwyt **dotatkowo z trzema powierzchniami mocującymi** do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M3

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	6,3 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,5 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M3
tolerancje chwytu	h9

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy